



Автоматический ИГХ/ISH-стейнер Dartmon AS100

Компактный настольный автостейнер на 10 стёкол для ИГХ и ISH — для малых лабораторий и резерва

полный автоматический цикл окрашивания в компактном настольном формате

10 предметных стёкол

настольный компактный корпус

ИГХ/ISH оба протокола

Dartmon AS100 — компактный настольный автоматический стейнер на 10 предметных стёкол для ИГХ и ISH, подходящий небольшим лабораториям и как резервный прибор в крупных центрах.

AS100 выполняет полный процесс от запекания до контрастного окрашивания и поддерживает парафиновые и замороженные срезы, пункционный и цитологический материал, а также протоколы ИГХ и in-situ гибридизации. Технологии STIR и SWEEP улучшают перемешивание и очистку, индивидуальный контроль температуры стабилизирует условия для каждого стекла, а чувствительное определение уровня жидкости помогает экономно расходовать реагенты.

Особенности

Компактность

- Настольная компоновка на 10 предметных стёкол
- По заявлению производителя — первый в отрасли автоматический стейнер такой вместимости для ИГХ и ISH
- Подходит для малых и средних лабораторий, а также как резервный прибор в крупном центре

Возможности окрашивания

- Полный автоматический цикл от запекания до контрастного окрашивания
- Работа с парафиновыми и замороженными срезами, пункционным и цитологическим материалом
- Поддержка протоколов ИГХ и ISH

Точность процесса

- Технологии STIR и SWEEP улучшают перемешивание и очистку
- Индивидуальный контроль температуры для каждого стекла
- Чувствительное определение уровня жидкости экономит реагенты

Технические характеристики

Модель	AS100
ЗАГРУЗКА	
Вместимость	10 предметных стёкол
Компоновка	настольная
ПРОТОКОЛЫ	
Поддерживаемые методы	иммуногистохимия (ИГХ), in-situ гибридизация (ISH)
Типы образцов	парафиновые и замороженные срезы, пункционный и цитологический материал
ТЕХНОЛОГИИ ОКРАШИВАНИЯ	
Перемешивание и очистка	STIR и SWEEP
Температурный контроль	индивидуальный, для каждого стекла
Контроль уровня жидкости	чувствительное автоматическое определение

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.